

手術用手袋 センシタッチ®・プロ・センソプレン®・ソフト

手術用手袋 センシタッチ®・プロ・センソプレン®・グリーン

手術用手袋 センシタッチ®・プロ・ハイブリッド

手術用手袋 センシタッチ®・プロ・ポリイソプレン

Ansell, Sensi-Touch®, Sensoprene®, ERGOFORM™, および™は、Ansellまたはその関連会社が所有する商標です。  
米国特許取得済みまたは米国および米国以外の国の特許申請中：www.ansell.com/patentmarking SYN-2009-V2

【製造販売元】

**東レ・メディカル株式会社**

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町2丁目4番1号

札幌：〒060-0031 北海道札幌市中央区北一条東2-5-2(札幌泉第2ビル) TEL.(011)251-2233

仙台：〒981-3121 宮城県仙台市泉区上谷刈1-5-3 TEL.(022)772-5773

東京：〒101-0031 東京都千代田区東神田2-5-12(龍角散ビル) TEL.(03)5835-2762

名古屋：〒481-0031 愛知県北名古屋市弥勒寺東4-173 TEL.(0568)21-5600

大阪：〒541-0059 大阪府大阪市中央区博労町4-2-15(ヨドコウ第2ビル) TEL.(06)6253-7002

広島：〒730-0021 広島県広島市中区胡町4-21(朝日生命広島胡町ビル) TEL.(082)544-2761

九州：〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-13-21(エアビル) TEL.(092)477-3016

代理店



# ラテックスフリー、二重手袋を 医療現場のスタンダードに

二重手袋の際、インナーとアウターの色を分けることが推奨されています。特にインナーに濃い色、アウターに薄い色の手術用手袋を装着することで破損やピンホールが視覚的に分かりやすくなります。



センシタッチ・プロ・センソプレん・グリーン/  
センシタッチ・プロ・センソプレん・ソフト

センシタッチ・プロ・センソプレん・グリーン/  
センシタッチ・プロ・ハイブリッド

【参考文献】

- Tanner J, Parkinson H. Double gloving to reduce surgical cross-infection. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 3, Art. No.: CD003087. DOI: 10.1002/14651858.CD003087.pub2.
- Allergic and irritant reactions to rubber gloves in medical health services J Am Acad Dermatol.1991 Nov;25(5 Pt1):831-839.
- 小林美奈子, ほか: 消化器外科手術における手術時手袋穿孔に関する検討—開腹手術と鏡視下手術の比較— 日本外科感染症学会雑誌 Vol.16(4):2019:197-202

## 加硫促進剤によるアレルギー性接触皮膚炎 (Ⅳ型アレルギー)

加硫促進剤は医療従事者のアレルギー性接触皮膚炎の原因の約80%と言われています。センシタッチ・センソプレんシリーズは加硫促進剤を一切使用していない手術用手袋です。

## 術中手袋損傷

消化器外科領域において、手術時手袋の穿孔は10.9%で発生しており、開腹手術と鏡視下手術での手袋穿孔率に差は認められなかったという報告があります。また、二重手袋着用での穿孔率は、インナー手袋はアウターに比し有意に穿孔率が低率であったことも報告されています。

### 穿孔率10%

の真意とは

10症例に1例でもなく、  
10双に1枚でもなく、  
手袋10枚に1枚の確率  
で穿孔が発生している  
ということ



## 二重手袋着用のメリットとは

二重手袋着用することは患者と医療従事者間の病原微生物の伝搬経路遮断となり、医療関連感染を防ぐことにつながると考えられています。

## 手術用手袋 センシタッチシリーズ ラテックスフリータイプ

### Sensi-Touch Sensoprene Soft

アウター



LATEX FREE POLYCHLOROPRENE ACCELERATOR FREE POLYISOPRENE POWDER FREE LATEX

センシタッチ・プロ・センソプレん・ソフト

合成ゴム ポリクロロブレン製  
加硫促進剤フリー、ソフトな質感のスタンダード製品

サイズ	カタログNo.	カラーコード	部位	厚さ	色：クリーム色
5.5	SG9955SP5	紫	指先	0.14mm	■ガンマ線滅菌済
6.0	SG9960SP5	オレンジ	掌	0.13mm	■50双/箱×4/ケース(200双/ケース)
6.5	SG9965SP5	青	カフ部	0.14mm	販売名：手術用手袋
7.0	SG9970SP5	赤			センシタッチ・プロ・センソプレん・ソフト
7.5	SG9975SP5	黒			認証番号：229ADBZX00011000
8.0	SG9980SP5	グリーン			管理医療機器
8.5	SG9985SP5	黄			



### Sensi-Touch Sensoprene Green

インナー



LATEX FREE POLYCHLOROPRENE ACCELERATOR FREE POLYISOPRENE POWDER FREE LATEX


センシタッチ・プロ・センソプレん・グリーン

合成ゴム ポリクロロブレン製  
加硫促進剤フリー、ソフトな質感で二重手袋インナー用に適した製品

サイズ	カタログNo.	カラーコード	部位	厚さ	色：緑色
5.5	SG9155SUG	紫	指先	0.14mm	■ガンマ線滅菌済
6.0	SG9160SUG	オレンジ	掌	0.13mm	■50双/箱×4/ケース(200双/ケース)
6.5	SG9165SUG	青	カフ部	0.14mm	販売名：手術用手袋
7.0	SG9170SUG	赤			センシタッチ・プロ・センソプレん・グリーン
7.5	SG9175SUG	黒			認証番号：227ADBZX00068000
8.0	SG9180SUG	グリーン			管理医療機器
8.5	SG9185SUG	黄			



## 目的に合わせた手術用手袋をご提案します



### Sensi-Touch Hybrid

アウター



LATEX FREE POLYCHLOROPRENE ACCELERATOR FREE POLYISOPRENE POWDER FREE LATEX

センシタッチ・プロ・ハイブリッド

合成ゴム ポリイソブレンとポリクロロブレンを配合 しなやかさ、強度と耐久性のバランスに優れた疲れにくい製品 二重手袋のアウターに適しています

サイズ	カタログNo.	カラーコード	部位	厚さ	色：自然色
5.5	SG3055HB	紫	指先	0.21mm	■ガンマ線滅菌済
6.0	SG3060HB	オレンジ	掌	0.19mm	■50双/箱×4/ケース(200双/ケース)
6.5	SG3065HB	青	カフ部	0.16mm	販売名：手術用手袋
7.0	SG3070HB	赤			センシタッチ・プロ・ハイブリッド
7.5	SG3075HB	黒			認証番号：301ADBZX00041000
8.0	SG3080HB	グリーン			管理医療機器
8.5	SG3085HB	黄			



### Sensi-Touch Polyisoprene

インナー



LATEX FREE POLYCHLOROPRENE ACCELERATOR FREE POLYISOPRENE POWDER FREE LATEX

センシタッチ・プロ・ポリイソブレン

合成ゴム ポリイソブレン製  
しなやかさに優れ、繊細な手技に適した製品

サイズ	カタログNo.	カラーコード	部位	厚さ	色：黄緑色
5.5	SG2055PM	紫	指先	0.20mm	■ガンマ線滅菌済
6.0	SG2060PM	オレンジ	掌	0.18mm	■50双/箱×4/ケース(200双/ケース)
6.5	SG2065PM	青	カフ部	0.16mm	販売名：手術用手袋
7.0	SG2070PM	赤			センシタッチ・プロ・ポリイソブレン
7.5	SG2075PM	黒			認証番号：222ADBZX00007000
8.0	SG2080PM	グリーン			管理医療機器
8.5	SG2085PM	黄			

